

AGILA TWIN

2970UAP050P30-10,3

EAN 4031582439533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila twin

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 70 kg

Tracidad de carga estàtica 140 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 70 mm

Pes total 0,54 kg

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Poliàmida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 50 mm |
| Banda de rodadura ample | 19 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Suport Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 25 mm |
| Scio de giro | 50 mm |
| Sterferencia de giro | 100 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 10,3 mm |

AGILA TWIN

2970UAP050P30-10,3

EAN 4031582439533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

