

# AGILA STAINLESS

7470PJC125P50

EAN 4031582349986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydaźność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○   |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ●   |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila stainless                          |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Tak                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 160 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 60 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,72 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Materiał obudowy       | Stal Nierdzewne, średnia |
| Kształt Widelec        | Poszerzane               |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe      |
| Kolor                  | Stal Nierdzewne          |
| Wysięg                 | 41 mm                    |
| Promień działania koła | 103,5 mm                 |
| Zasięg działania koła  | 207 mm                   |
| Średnica kopuły        | 60 mm                    |

## KOŁO

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                           |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny                |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)                 |
| Ostony gwintu        | Z ostoną gwintu                        |
| Średnica             | 125 mm                                 |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                  |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                                  |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                             |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 77 mm              |
| Szerokość płytki                       | 67 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 46,5 mm            |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 51,5 mm            |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 56 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 61,5 mm            |
| Średnica otworu płytki                 | 8,5 mm             |

# AGILA STAINLESS

7470PJC125P50

EAN 4031582349986

Numer zamówienia 00036342

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

