



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	ICS
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	137 mm
Обща ширина	52 mm
Общо тегло	0.44 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Тънък
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Сребърно сиво (подобен RAL7001)
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	87 mm
Интерференция при завъртане	174 mm
Диаметър на купол	52 mm
Диаметър на резбата	0 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, електропроводим
Материал на резбата	Полиуретан, екструдирано електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Интегрирана нишка
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	91 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	40 бряг D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	ос с резба с шестоъгълен отвор горен
Диаметър Щифт	10 mm
Щифт	17 mm

Product Drawings

