

AGILA

2477PJO100R47-27-30

EAN 4031582326420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Agila
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno total
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	138 mm
Peso total	0,852 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Desplazamiento	43,5 mm
Radio de giro	131 mm
Interferencia de giro	262 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Expansor sintético, cuadrado
Fijación expansiva (mínimo)	27 mm
Fijación expansiva (máxima)	30 mm
Sugerencia	Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.

AGILA

2477PJO100R47-27-30

EAN 4031582326420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

