

# ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tread hardness           | weich                                |
| Material des Radkörpers  | Stahlblech, schwer                   |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Lager                    | Präzisionskugellager                 |
| Radfarbe                 | Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)      |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                      |
| Durchmesser              | 160 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                                |
| Achsloch Durchmesser     | 20 mm                                |
| Nabenlänge               | 60 mm                                |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 68 Shore A                           |

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ● |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Elastech                  |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 540 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 450 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 900 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 1,12 kg                   |

# ELASTECH


SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Bestellnummer 00834683  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346654

Bestellnummer 90934583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.