

ALPHA

3470ITP150P63 CONVEX

EAN 4031582380569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	350 kg
静态载重	700 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	195 mm
总重量	2.494 kg

轮子

轮体材料	铝
	凸形
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	150 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	0 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	55 mm
旋转半径	130 mm
转向干涉	260 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA

3470ITP150P63 CONVEX

EAN 4031582380569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

