

## ALPHA

3477HUR100P62 7001/7001

EAN 4031582305159



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                          |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 160 kg                         |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                            |
| Nierdzewne                     | Nie                            |
| Nośność statyczne              | 320 kg                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 128 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 75 mm                          |
| Waga całkowita                 | 1,12 kg                        |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, ciężki  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 41 mm                   |
| Promień działania koła | 123 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 246 mm                  |
| Średnica kopuły        | 75 mm                   |



## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Tłumienie, materiał hybrydowy  |
| Materiał bieżni      | Poliamid                       |
| Łożysko              | Łożysko walcowe                |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)         |
| Ostony gwintu        | Bez ostony gwintu              |
| Średnica             | 100 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 36 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 36 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 105 mm             |
| Szerokość płytki                       | 80 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 77 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 60 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 77 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 9 mm               |

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

