

INTEGRAL

2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	183 mm
Poids	1,199 kg
Certification	Testé et contrôle par Tüv Süd

ROUE

Corps de roue	Polyamide, conducteur d'électricité
Bandage	Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité
Roulement	Roulement à billes de précision, étanche
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	115 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	45 mm
Note	Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lavable selon AK-BWA

IF
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL




2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award