INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA

2477PJO100P50

EAN 4031582050394



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 80 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 160 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 135 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Poids | 0,76 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 43,5 mm |
| Rayon d'encombrement | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |
| Diamètre du dôme | 60 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur de la roue | Gris argenté (RAL7001) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Largeur du corps de roue | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 77 mm |
| Largeur de la platine | 67 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 56 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477PJO100P50

EAN 4031582050394

Numéro de commande 00005171

**Dessins du produit**






