



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Agila
CO2排出量（スコープ3）	0.85
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	75 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	150 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	100 mm
全幅	43 mm
総重量	0.31 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	24 mm
旋回半径	80 mm
旋回径	160 mm
ドーム径	43 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバークレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm
ヒント	キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。

