

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAC125R36-32S30 R9002 4XM6 OP

EAN 4031582382556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral twin torsion
Type	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	375 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	150 mm
Largeur totale	62 mm
Certification	Testé et contrôle par Tüv Süd

ROUE

Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	12 mm
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	37,5 mm
Rayon d'encombrement	100 mm
Diamètre d'encombrement	200 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm
Note	Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

German
Design
AwardRed Dot
Design
Award