



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	139 mm
Largeur totale	65 mm
Poids global	0.45 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Gris clair (RAL7035)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	59 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur du bandage de roue	Gris trafic A (RAL7042)
Couleur Roue	Gris trafic A (RAL7042)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	30 mm
Dureté du Bandage (A)	90 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	90 mm
Largeur de plaque	70 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	50 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	54.4 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	70 mm
Diamètre du trou de la plaque	8.2 mm

GALEA

5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308792

Numéro de commande 00071787

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

