INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	140 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	57 mm
Poids global	0.36 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	77 mm
Diamètre d'encombrement	155 mm
Diamètre du dôme	53 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur Roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Largeur du corps	20 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Plaque carrée
Longueur de plaque	60 mm
Largeur de plaque	60 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	38 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	48 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	38 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	48 mm
Diamètre du trou de la plaque	6.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2975UAK050P40


EAN 4031582302837

Numéro de commande 00031002

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH