

AGILA

2477PIO150P30-11

EAN 4031582361940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Agila |
| Tipo | Rodízio giratório com travão total |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Capacidade de carga estática | 160 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 185 mm |
| Peso geral | 0,918 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 150 mm |
| Largura do Piso | 30 mm |
| Dureza do Piso (A) | 80 Shore A |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Material | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Amplio |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Offset | 36 mm |
| Raio giratório | 131 mm |
| Interferência giratória | 262 mm |

ENCAIXE

| | |
|------------------|--|
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 11 mm |
| Sugestão | Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. |

AGILA

2477PIO150P30-11

EAN 4031582361940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

