



Изображение может отличаться от оригинального продукта

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

#### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Linea                                       |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 110 kg                                      |
| Электропроводящий                     | Нет                                         |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                         |
| Грузоподъемность статическая          | 220 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                       |
| Общая высота                          | 170 mm                                      |
| Общая ширина                          | 89 mm                                       |
| Общий вес                             | 1,25 kg                                     |

#### КРОНШТЕЙН

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид                            |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо         |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Офсет (Смещение)      | 52 mm                               |
| Радиус поворота       | 156 mm                              |
| Поворотное соединение | 312 mm                              |
| Диаметр купола        | 56 mm                               |

#### КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный            |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                    |
| Диаметр                 | 150 mm                              |
| Ширина Протектор        | 22 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                      |

#### ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 77 mm                  |
| Ширина пластины                             | 67 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 56 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 61,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 46,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 51,5 mm                |
| Диаметр отверстия пластины                  | 8,5 mm                 |

## Product Drawings

