

KAPPA FLEX

9750ITP160P63 SH80

EAN 4031582414288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Kappa flex
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	450 kg
6km/h에서의 적재 용량	300 kg
정지 중 하중용량	900 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	220 mm
전체 체중	4.97 kg

휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	스프링 포함
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
오프셋	69 mm
회전 반경	149 mm
회전 간섭	298 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	142 mm
플레이트 너비	111 mm
플레이트 홀 길이(최소)	99 mm
플레이트 홀 길이(최대)	112 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	74 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	83 mm
플레이트 구멍 직경	12.7 mm