



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ●

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | ICS                                  |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Elétrico condutivo                | ✓                                    |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 166 mm                               |
| Largura geral                     | 52 mm                                |
| Peso geral                        | 0,723 kg                             |

#### RODA

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo              |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo  |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, selado |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001)                 |
| Anti-fios                  | Anti-fios integrados                     |
| Diâmetro                   | 125 mm                                   |
| Largura do Piso            | 32 mm                                    |
| Largura do corpo           | 32 mm                                    |
| Dureza do Piso (A)         | 91 Shore A                               |
| Dureza do Piso (D)         | 40 Shore D                               |

#### SUPORTE

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Material                | Poliamida                             |
| Em Forma de Garfo       | Estreito                              |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória                 |
| Cor                     | Cinza prateado (semelhante a RAL7001) |
| Offset                  | 37 mm                                 |
| Raio giratório          | 99,5 mm                               |
| Interferência giratória | 199 mm                                |
| Diâmetro do dome        | 52 mm                                 |

#### ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 95 mm                       |
| Largura da placa                      | 70 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 50 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 75 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ICS





5320XSX125P51 ~7001 INOX

EAN 4031582309836



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS



Prémio IF  
Design