

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780

Número de pedido 00801584

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Omikron twin
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	similar EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	2500 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	2000 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	3750 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	275 mm
Ancho total	189 mm
Peso total	21.99 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

SOPORTE

Material de la carcasa	Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Color	Transparente Revestimiento
Desplazamiento	60 mm
Radio de giro	166 mm
Interferencia de giro	332 mm
Lubrication nipple	1
Diámetro del domo	160 mm

ARO

Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	200 mm
Anchura de la placa	160 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	160 mm
Diámetro del orificio de la placa	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780

Número de pedido 00801584
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

