

AGILA CARE

2474YGO100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila care
外壳类型	带中控全锁或方向锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
导电	✓
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	138 mm
总重量	0.799 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	38 mm
旋转半径	88 mm
转向干涉	176 mm

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆, 用于异型杆
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	96 mm

产品信息

AGILA CARE

2474YGO100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

