



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Linea                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokadą kierunkową      |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 130 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Tak                                      |
| Nośność statyczne              | 260 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 148 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 82 mm                                    |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor                  | Szary biały (RAL9002)      |
| Wysięg                 | 40 mm                      |
| Promień działania koła | 129 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 258 mm                     |
| Średnica kopuły        | 52 mm                      |

## KOŁO

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                               |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk                     |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                        |
| Średnica             | 125 mm                                 |
| Szerokość Bieżnia    | 20 mm                                  |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                             |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 95 mm              |
| Szerokość płytki                       | 70 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 50 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# LINEA


5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Klub  
Projektant  
Deutscher



Nagroda  
Interzum



product  
design  
award

IF  
nagroda  
za projekt