



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	ICS
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	✓
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	137 mm
Lățime totală	52 mm
Greutate totală	0,441 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Protecție integrată a filetului
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	91 Pe malul A
Duritatea benzii de rulare (D)	40 Malul D

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Subțire
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Gri argintiu (similar RAL7001)
Offset	38 mm
Raza de pivotare	87 mm
Interferență pivotantă	174 mm
Diametru cupolă	52 mm
Diametru filet	0 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă filetată cu Gat Hexagonal, partea superioară
Diametru Tijă	10 mm
Lungime Tijă	17 mm



Premiul pentru Design IF

DESENE TEHNICE

