INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AGILA STAINLESS

7477PJO125P51

EAN 4031582350364



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●●○
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Agila stainless
Tipo	Rueda giratoria con Freno total
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	Sí
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	160 mm
Ancho total	60 mm
Peso total	0.85 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Acero Inoxidable, mediano
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Acero Inoxidable
Desplazamiento	41 mm
Radio de giro	131 mm
Interferencia de giro	262 mm
Diámetro del domo	60 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	95 mm
Anchura de la placa	70 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	50 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	75 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7477PJO125P51


EAN 4031582350364


Número de pedido 00037177

Planos del producto









© Copyright 2026 TENTE International GmbH