



### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Kappa    |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1200 kg  |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 1000 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 2000 kg  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Hauteur                         | 355 mm   |
| Largeur totale                  | 110 mm   |
| Poids                           | 14.63 kg |

### CHAPE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Déport                  | 70 mm    |
| Rayon d'encombrement    | 222.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 445 mm   |
| Lubrification nipple    | 1        |
| Diamètre du dôme        | 111 mm   |

### ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Corps de roue            | Fonte  |
| Diamètre                 | 300 mm |
| Largeur du bandage       | 50 mm  |
| Largeur du corps de roue | 50 mm  |

### RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 135 mm |
| Largeur de la platine                      | 110 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm  |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm  |

