

LEVINA

5377PJP100P51 7001/3000

EAN 4031582368994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Levina
CO2-Emissionen (Scope 3)	2.27
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	141 mm
Gesamtbreite	59 mm
Gesamtgewicht	0,55 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Schlank
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Silbergrau (RAL7001)
Ausladung	36 mm
Schwenkradius	98 mm
Störkreis	196 mm
Dom Durchmesser	59 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	95 mm
Plattenbreite	70 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	50 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	75 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club

