



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 4 km/h	540 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	450 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	900 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	205 mm
Àmplia general	110 mm
Pes total	4,34 kg

SUPORT

Material d'habitatge	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Color	Passivat blau
Desplaçament	58 mm
Scio de giro	140 mm
Sterferencia de giro	280 mm
Lubrication nipple	1
Dome Dictel	111 mm

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Acer, pesada
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	67 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

KAPPA

9681SEP160P63 CL67

EAN 4031582364675

Número de comanda 00838218

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

