



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea                                 |
| Тип                                | Въртящ се Колело                      |
| Стандартен                         | EN12531 – Легло за болнични заведения |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 150 kg                                |
| Електропроводим                    | Да                                    |
| Неръждаемост                       | Не                                    |
| Статичен Товароносимост            | 450 kg                                |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                                |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                                 |
| Обща височина                      | 130 mm                                |
| Обща ширина                        | 71 mm                                 |
| Общо тегло                         | 0.99 kg                               |

## ВИЛКА

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид                                                      |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело                                           |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер                                         |
| Изместване                  | 40 mm                                                         |
| Радиус на завъртане         | 102.5 mm                                                      |
| Интерференция при завъртане | 205 mm                                                        |
| Намек                       | Вилка с вграден Захващане на кабели, изработен от Полиетилен. |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                          |
| Ширина на Резба       | 15 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Тип на фитинга   | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 32 mm              |
| Дължина на Болт  | 45 mm              |

## Product Drawings

---

