

NOVATECH

ITP100X40-Ø15 HL40 HEAVYDUTY



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	15 mm
Nabenlänge	40 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D
Geeignet für	linde_jh_mic_yale

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	240 kg
Statische Tragfähigkeit	600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,47 kg

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

