

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P30- 13

EAN 4031582432961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Inoxydable	✓
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Hauteur	108 mm
Poids	0,722 kg

ROUE

Corps de roue	Plastique thermdurci, résistant à la chaleur
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Axe	axe de roue boulonné
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Dureté du bandage (D)	85 Shore D

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, forte charge
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	44,5 mm
Rayon d'encombrement	84,5 mm
Diamètre d'encombrement	169 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm