

AGILA TWIN

2970JP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582302721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila twin
Emisia de CO2 (categoria 3)	1.41
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	99 mm
Lățime totală	71 mm
Greutate totală	0,52 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	31,4 mm
Raza de pivotare	72,5 mm
Interferență pivotantă	145 mm
Diametru cupolă	65 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	10,3 mm

AGILA TWIN

2970PJP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582302721

Numărul de comandă 00025555
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

