

# ZETA REVERSE

468BICP160P63-75A

EAN 4031582478228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Zeta reverse
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	550 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	440 kg
Capacidad de carga estática	1100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	70 °C
Altura total	200 mm
Peso total	3,484 kg

## ARO

Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Poliuretano Ultratech, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	75 Shore A

## SOPORTE

Material	Chapa de acero, muy pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho, Reforzado
Rodamiento giratorio	Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	360 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	137 mm
Anchura de la placa	105 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

# ZETA REVERSE

468BICP160P63-75A

EAN 4031582478228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

