TERMÉKINFORMÁCIÓK

AGILA STAINLESS

7477PJO100P30-13

EAN 4031582350180



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,67 kg
Teljes szélesség	60 mm

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	43,5 mm
Körbeforgás	262 mm
Kupola átmérője	60 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Siklócsapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm
Tippek	A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7477PJO100P30-13

EAN 4031582350180

Rendelési szám 00036325

Termékrajzok





© Copyright 2026 TENTE International GmbH