

LUMINA


6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Numer zamówienia 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Lumina
Typ obudowy	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Przewodzący prąd elektryczny	✓
Nośność statyczne	80 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	54 mm
Szerokość całkowita	55 mm
Waga całkowita	0,141 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	10 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Odlew cynkowy/aluminiowy
Kształt Widelec	Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Łożysko obrotowe	Trzpień, obrotowy
Promień działania koła	51 mm
Zasięg działania koła	102 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	8 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Numer zamówienia 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

