



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Lumina  |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 80 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Hauteur                         | 56 mm   |
| Largeur totale                  | 55 mm   |
| Poids                           | 0.09 kg |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 20 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 52 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm |
| Diamètre du dôme        | 0 mm   |
| Diamètre du filetage    | 10 mm  |

## ROUE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre                 | 50 mm |
| Largeur du bandage       | 10 mm |
| Diamètre de l'alésage    | 0 mm  |
| Longueur de moyeu        | 0 mm  |
| Largeur du corps de roue | 10 mm |

## RACCORD

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Diamètre de la tige | 10 mm |
| Longueur de la tige | 15 mm |