

ALPHA

3470PIR125P30-13



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	155 mm
Largeur totale	75 mm
Poids global	1.05 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	102.5 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	37 mm
Largeur du corps	37 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

ALPHA

3470PIR125P30-13



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

