

# AGILA TWIN

2970UOO050P30-11

EAN 4031582302769

Numéro de commande 00030048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Statique Capacité de charge	140 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	53 mm
Poids global	0,184 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Couleur Roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Largeur du corps	20 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Zingué bleu
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	53 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Diamètre du dôme	53 mm

## RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	11 mm

# AGILA TWIN

2970UOO050P30-11

EAN 4031582302769

Numéro de commande 00030048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

