

DURATECH

MOP 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Номер замовлення 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●●

Шум руху ●●○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Duratech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 2520 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 2100 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 4200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна вага | 1,446 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід , надзвичайно важкий |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 150 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 30 mm |
| Довжина хаба | 60 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |
| Тип підшипника | 6306 |

DURATECH

МОР 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Номер замовлення 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

