

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608

Numéro de commande 00030377



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral twin
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	375 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	150 mm
Largeur totale	63 mm
Poids	1.03 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

CHAPE

Déport	37.5 mm
Rayon d'encombrement	103 mm
Diamètre d'encombrement	206 mm
Diamètre du dôme	61.5 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	12 mm
Largeur du corps de roue	12 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm
Position de la tige filetée	19 mm
Nombre de trous de fixation	4

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608

Numéro de commande 00032977

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

