



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Kappa
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	1000 kg
6 公里/小时的载重	800 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	2000 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总高	305 mm
总宽度	98 mm
总重量	4.63 kg

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
颜色	蓝色钝化
Lubrication nipple	1
圆顶直径	96 mm

轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	无螺纹护罩
直径	250 mm
胎面宽度	55 mm
轮体宽度	55 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

