

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Numer zamówienia 00801591

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Omikron twin
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	podobne normy EN12532 – Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	7200 kg
Nośność przy 6 km/h	5000 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	10800 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	510 mm
Szerokość całkowita	285 mm
Waga całkowita	91,11 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

OBUDOWA

Materiał obudowy	Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Kolor	Przezroczysta Wykończenie powierzchni
Wysięg	105 mm
Promień działania koła	317,5 mm
Zasięg działania koła	635 mm
Lubrication nipple	1
Średnica kopuły	250,5 mm

KOŁO

Materiał ciała	Żeliwo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	400 mm
Szerokość Bieżnia	80 mm
Szerokość korpusu	80 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	270 mm
Szerokość płytki	250 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	210 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	210 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	230 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	230 mm
Średnica otworu płytki	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Numer zamówienia 00801591
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

