

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydaźność rolek	● ● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ● ○
Odejście	● ● ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Alpha stainless
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	80 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	160 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	130 °C
Wysokość całkowita	128 mm
Szerokość całkowita	75 mm
Waga całkowita	0,97 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Nierdzewne, ciężka
Kształt Widelec	Poszerzane
Łożysko obrotowe	Dwa wyściigi kulkowe
Kolor	Stal Nierdzewne
Wysięg	41 mm
Promień działania koła	91 mm
Zasięg działania koła	182 mm
Średnica kopuły	75 mm

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Tłumienie, Odporność na działanie wysokich temperatur
Łożysko	Sucha tuleja łożyskowa
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Metaliczny
Ostony gwintu	Bez ostony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Szerokość korpusu	35 mm
Twardość Bieżnia (A)	75 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097

Numer zamówienia 00061133
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8470UDD100P30- ϕ 11

