

ALPHA STAINLESS

8477UFC125P30-13

EAN 4031582422542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ●

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha stainless
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	155 mm
Poids	1,133 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Dureté du bandage (A)	64 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, forte charge
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	242 mm
Inoxydable	✓

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFC125P30-13

EAN 4031582422542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

