TERMÉKINFORMÁCIÓK

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ● ○ |
| Kopás | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Agila twin |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,56 kg |
| Teljes szélesség | 71 mm |

## VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Ikerkerekes villa |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| Ellensúlyoz | 31,3 mm |
| Körbeforgás | 198 mm |
| Kupola átmérője | 65 mm |

## KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| Kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 25 mm |
| Test szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

## SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 10,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Rendelési szám 00004157

**Termékrajzok**




