INFORMACJE O PRODUKCIE

# INTEGRAL

## 2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341454



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●○○ |
| Odejście | ●●●●○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Integral |
| Emisja CO2 (zakres 3) | 6.45 |
| Typ | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
| Standardowy | EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych |
| Nośność przy 3 km/h | 150 kg |
| Nośność przy 4 km/h | 150 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Tak |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 450 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Wysokość całkowita | 183 mm |
| Szerokość całkowita | 62 mm |
| Waga całkowita | 1,02 kg |
| Certyfikacja | Testowane i monitorowane przez TÜV Süd |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec | Zamknięte |
| Łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor | Szary biały (RAL9002) |
| Wysięg | 40 mm |
| Promień działania koła | 115 mm |
| Zasięg działania koła | 230 mm |
| Średnica kopuły | 62 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Poliamid, przewodzący elektrycznie |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
| Kolor Bieżnia | Szary blaszkowy (podobny RAL7015) |
| Kolor Koło | Szary blaszkowy (RAL7015) |
| Osłony gwintu | Zintegrowany ochraniacz gwintu |
| Średnica | 150 mm |
| Szerokość Bieżnia | 32 mm |
| Szerokość korpusu | 32 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 91 Shore A |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowanych |
| Średnica Trzpień | 28 mm |
| Długość Trzpień | 96 mm |
| Położenie gwintu Trzpień | 19 mm |
| Liczba otworów montażowych Trzpień | 4 |
| Wskazówka | Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. |

IF nagroda za projekt

Nagroda Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL

2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341454

Numer zamówienia 00030608

**Rysunki produktu**




IF nagroda za projekt

Nagroda Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH