INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# AGILA

2478PJO125P50

EAN 4031582030327



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ● ○ |
| Attrito | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Agila |
| Tipo | Ruota fissa |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 160 mm |
| Larghezza complessiva | 60 mm |
| Peso complessivo | 0,59 kg |

## SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Largo |
| Colore | Passivato blu |
| Diametro cuffia superiore | 60 mm |

## RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Colore Ruota | Grigio argento (RAL7001) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Larghezza corpo | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

## FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 77 mm |
| Larghezza della piastra | 67 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 46,5 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 51,5 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 56 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 61,5 mm |
| Diametro del foro della piastra | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478PJO125P50


EAN 4031582030327

Numero d'ordine 00006533

**Disegni del prodotto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH