

LEVINA

5371PJO125P30-11 XL

EAN 4031582382129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Levina
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	161 mm
Peso complessivo	0,52 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Sottile
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	38,5 mm
Raggio di piroettamento	130 mm
Ingombro di piroettamento	260 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm

Premio
Universal
DesignClub del
progettista
tedesco

LEVINA

5371PJO125P30-11 XL

EAN 4031582382129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

