

# LINEA LIGHT

5920XSP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582370737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea light                       |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                            |
| Conducteur électrique           | Oui                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                             |
| Hauteur                         | 100 mm                            |
| Largeur totale                  | 73 mm                             |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide              |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape |
| Pivot                   | Tige pivotante         |
| Couleur de la chape     | Gris blanc (RAL9002)   |
| Déport                  | 32 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 88 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 40 mm                  |

## ROUE

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Matériau du corps  | Polyamide, conducteur électrique             |
| Bandage            | Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique |
| Roulement          | Roulement à billes de précision              |
| Pare-fils          | Avec protège-filet                           |
| Diamètre           | 100 mm                                       |
| Largeur du Bandage | 20 mm                                        |

## RACCORD

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord           | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm                        |

Deutscher  
Designer  
ClubPrix  
Interzumproduct  
design  
awardPrix IF  
Design

# LINEA LIGHT

5920XSP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582370737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

