



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Linea                                          |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 130 kg                                         |
| Грузоподъемность статическая       | 260 kg                                         |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                                          |
| Общая высота                       | 148 mm                                         |
| Общая ширина                       | 82 mm                                          |

КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                         |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 125 mm                           |
| Ширина Протектор        | 20 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |

КРОНШТЕЙН

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал              | Полиамид                         |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо      |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет                  | Серый белый (RAL9002)            |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm                            |
| Радиус поворота       | 129 mm                           |
| Поворотное соединение | 258 mm                           |
| Диаметр купола        | 52 mm                            |

ФИТИНГ

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт |
| Длина пластины                           | 95 mm                                                       |
| Ширина пластины                          | 70 mm                                                       |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 72 mm                                                       |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 76 mm                                                       |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 44,5 mm                                                     |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 52 mm                                                       |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                                                       |

# LINEA

5941UAP125P52 RAL9002

EAN 4031582352399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

