

LEVINA

5370UAP125R05-28X45

EAN 4031582347807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Levina
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	161 mm
Poids	0,829 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	100,5 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	45 mm

Universal
Design
AwardDeutscher
Designer
Club

LEVINA


5370UAP125R05-28X45

EAN 4031582347807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club