

AGILA TWIN

2970UOO075P50 TFR

EAN 4031582394252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	102 mm
Poids	0.52 kg

CHAPE

Déport	31.4 mm
Rayon d'encombrement	56.4 mm
Diamètre d'encombrement	112.8 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	44 mm

RACCORD

Longueur de la platine	77 mm
Largeur de la platine	67 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	56 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	61.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	46.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	51.5 mm

AGILA TWIN

2970UOO075P50 TFR

EAN 4031582394252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

