

INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-28

EAN 4031582338584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Productnaam | Integral twin |
| Type | Wielen |
| Standaard | vergelijkbare EN12531-Ziekenhuisbedwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 125 kg |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 125 kg |
| Statisch draagvermogen | 250 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 129 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Totaal gewicht | 1,093 kg |
| Certificering | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 15 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager | Precisie kogellagers |
| Offset | 31 mm |
| Zwenk radius | 81 mm |
| Draaicirkel | 162 mm |

FITTING

| | |
|------------------|----------------------|
| Type bevestiging | Vaste Kraagpen, rond |
| Diameter Bout | 28 mm |
| Lengte Bout | 45 mm |



Duitse
Design
Award



Red Dot
Design
Award

INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-28

EAN 4031582338584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Duitse
Design
Award



Red Dot
Design
Award